


РЕДМОНД





Фильтр воздушный FLV3907
для пылесоса VH1317

Руководство по обслуживанию и замене



A1



A2



A3



RUS

Технические характеристики		
Модель фильтра.....	FLV3907	Фильтрация частиц размеромдо 0,3 мкм
Модель пылесоса.....	VN1317	Группа фильтров.....фильтр высокой эффективности очистки
Класс HEPA-фильтра согласно ГОСТ Р EN 1822.....	H13	Материал.....синтетическое волокно, пластик, поролон
Эффективность очистки.....	99,95%	Вес нетто.....140 г ± 3%

Комплектация	
Поролоновый фильтр.....	1 шт.
Впускной HEPA-фильтр (фильтр высокой эффективности).....	1 шт.
Выпускной HEPA-фильтр (фильтр высокой эффективности).....	1 шт.
Инструкция.....	1 шт.

Производитель имеет право на внесение изменений в дизайн, комплектацию, а также в технические характеристики изделия в ходе совершенствования своей продукции без дополнительного уведомления об этих изменениях.

Устройство (схема А1)

1. Поролоновый фильтр

3. Выпускной HEPA-фильтр
2. Впускной HEPA-фильтр

Замена комплекта фильтров

Примерный срок службы комплекта фильтров составляет 2000 часов.
Порядок замены поролонового фильтра и впускного HEPA-фильтра см. на схеме А2.
Порядок замены выпускного HEPA-фильтра см. на схеме А3.

Хранение и транспортировка

Храните фильтры в сухом вентилируемом месте вдали от нагревательных приборов и попадания прямых солнечных лучей.
При транспортировке и хранении запрещается подвергать фильтры механическим воздействиям, которые могут привести к их повреждению и/или нарушению целостности упаковки.
Необходимо беречь упаковку фильтров от попадания воды и других жидкостей.

KAZ

Техникалық сипаттамалары		
Сүзгіштің моделі.....	FLV3907	Сүзгіш жиынтығы.....0,3 мкм дейін
Шаңсорғыштың моделі.....	VN1317	Сүзгіш жиынтығы.....тазартудың жоғары тиімділігі
ГОСТ Р EN 1822 сәйкес HEPA-сүзгішінің тобы.....	H13	Материалы.....синтетикалық талшық, пластик, поролон
Бөлшектерді көлеммен сүзу.....	99,95%	Нетто салмағы.....140 г ± 3%

Жинақ

Ауыстыру бойынша басшылық.....	1 дана
Кіріс HEPA-сүзгіш (жоғары тиімділік сүзгісі).....	1 дана
Шығаратын HEPA-сүзгіш (жоғары тиімділік сүзгісі).....	1 дана
Ауыстыру бойынша басшылық.....	1 дана

Өндіруші осындай өзгерістер туралы қосымша хабарламастан өз өнімін жетілдіру барысында оның дизайны, жинағы, сонымен қатар бұйымның техникалық сипаттамаларына өзгеріс енгізуге құқылы.

Үлгі құрылымы (А1 сурет)

1. Көбік сүзгі

3. Шығаратын HEPA-сүзгіш
2. Кіріс HEPA-сүзгіш

Сүзгіштер жиынтығын ауыстыру

Сүзгіштер жиынтығыны қызмет ету мерзімі шамамен 2000 сағат.
Көбік сүзгісі және HEPA кіріс сүзгісін ауыстыру тәртібін А2-сызбасында қараңыз.
Шығаратын HEPA-сүзгілерді ауыстырудың тәртібі А3-сызбасында қараңыз.

Сақтау және тасымалдау

Бұл сүзгішті құрғақ желдетілген күн сәулесінен және қыздыру құралдарынан алыс жерде сақтаңыз.
Тасымалдау және сақтау кезінде филтрдің оның зақымдалуына және/немесе қаптаманың бүтіндігінің бұзылуына алып келетін механикалық әсерге ұшратуға болмайды.
Филтрдің қаптамасын суға және басқада сұйық заттарға түсіп кетуінен сақтау қажет.

Изготовитель: «Чжухай ИнгЧжи Сервис кампани Лимитед», 51900, 100 Хуа Вей Роуд, Чиянь Шань, Сян Чжоу Дистрикт, Чжухай Сити, Китай.

Импортер в России: ООО «ИЛОТ», 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Промышленная, д. 38, к. 2, лит. А.

© РЕДМОНД. Все права защищены. 2026

Воспроизведение, передача, распространение, перевод или другая переработка данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения правообладателя запрещены.

FLV3907-CIS-UM-2